



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## метр цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ин  
ко  
От  
ин  
Пи  
Ко  
ДА  
Ко  
PI  
Pe  
на  
Ис  
В  
Из  
со

### НАЗНАЧЕНИЕ МЕГАОММЕТРА ЦИФРОВОГО МЦ-10:

Мегаомметр МЦ-10 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрооборудования, не находящегося под напряжением, и вычисления коэффициента абсорбции. Выбор напряжения производится кратковременными нажатиями кнопки «U, В». Испытательное напряжение выбирается последовательно по циклу: 100В > 250 В > 500 В > 1000В > 2500В.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕГАОММЕТРА ЦИФРОВОГО МЦ-10:

Применяется при монтажных, эксплуатационных и ремонтных работах.

### ФУНКЦИИ МЕГАОММЕТРА ЦИФРОВОГО МЦ-10:

- измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм при установленном измерительном напряжении от 100 до 2500 В;
- вычисление коэффициента абсорбции (увлажнённости) изоляции;
- запоминание установленного значения измерительного напряжения;
- автоматический выбор измерительного диапазона.

### Характеристики МЦ-10 - мегаомметр цифровой

Параметр	Значение
Диапазоны измерения сопротивления, МОм	0,1 ~ 9,99; 10 ~ 99,9; 100 ~ 999
Диапазон измерения сопротивления, ГОм (при тестовом напряжении 1000 и 2500 В)	0,1 ~ 9,99
Основная погрешность при измерении сопротивлений, не более (при тестовом напряжении 250 и 2500 В)	±(3,0% от Изм +3 ед.мл.разряда)
Основная погрешность при измерении сопротивлений, не более (при тестовом напряжении 100 В)	±(5,0% от Изм +3 ед.мл.разряда)
Время установления рабочего режима, не более, с	3
Габаритные размеры прибора без соединительных проводов, мм	190 x 95 x 40
Масса прибора без соединительных проводов, не более, кг	0,7
Средний срок службы прибора	не менее 3 лет

### Комплектация МЦ-10 - мегаомметр цифровой

№	Наименование	Количество
1.	Мегаомметр цифровой МЦ-10	1
2.	Провода соединительные	3
3.	Зажимы типа «крокодил»	2
4.	Элементы питания типоразмера АА (в приборе)	6
5.	Паспорт и руководство по эксплуатации	1
6.	Сумка-чехол	1

