



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— мера сопротивлений петли короткого замыкания

прецизионная многозначная

Артикул: WAZMRETO0000011



Описание SONEL RN-1-P с первичной поверкой

Стоимость указана с первичной поверкой

Мера сопротивлений **RN-1-P** обеспечивает задание активного сопротивления из ряда: 0,05 Ом; 0,45 Ом; 0,5 Ом; 0,8 Ом; 1,25 Ом; 1,3 Ом; 1,6 Ом; 2,05 Ом; 2,1 Ом. Предел допускаемой основной погрешности - $\pm 0,05\%$ ($\pm 0,1\%$).

Мера сопротивлений **RN-1-P** предназначена для имитации и задания малых значений активного сопротивления в электрических системах с напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц переменного тока. Применяется как эталонное оборудование для поверки измерителей типа **MZC-310S** и других, по параметрам: активное и полное сопротивление цепей «фаза-нуль», «фаза-фаза», «фаза-защитный проводник»; с кратковременным (до 30 мс) пропуском токов до 280 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ RN-1-P:

Номинальные значения активного сопротивления меры	Максимальный ток при U = 380 В (кратковременный, не более 40 мс)	Максимальный ток при U = 380 В (долговременный, не более 10 с)	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения активного сопротивления
0,05 Ом	280	10	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
0,45 Ом	210	10	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
0,5 Ом	200	10	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
0,8 Ом	175	3	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
1,25 Ом	150	3	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
1,3 Ом	140	3	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
1,6 Ом	130	3	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
2,05 Ом	110	2	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
2,1 Ом	100	2	$\pm 0,0005 \times R_{\text{воспр}}$
Параметр		Значение	
Дополнительные технические характеристики			
Рабочие условия применения: - по температуре, °С - по влажности не более, % - по атмосферному давлению, мм рт. ст.		18...22 80 630...800	
Габаритные размеры не более, мм		485×130×285	
Масса не более, г		6	

Комплектация SONEL RN-1-P с первичной поверкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RN-1-P

№	Наименование	Количество
1	Мера сопротивлений петли короткого замыкания прецизионная многозначная RN-1-P	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Методика поверки	1

