



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

мельница НК 50

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Agilent НК 50

Вибрационная мельница НК50 создана для подготовки лабораторных образцов для аналитической химии, рентгенофлуоресцентного и спектрального анализа и для многих других направлений.

Мельница НК 50 обеспечивает такие же эффективные и воспроизводимые результаты, как и популярная модель НК40, только с улучшенными характеристиками. НК50 широко применяется для подготовки геологических образцов, цемента и бетона, шлаков и руд, угля и кокса, стекла и биологических материалов.

- Бесшумная работа
- Удобный в использовании сенсорный дисплей
- Устойчивая и прочная конструкция
- Возможность хранения в памяти нескольких методов
- Для каждого метода могут быть использованы две конфигурации времени и частоты (скорости)

Характеристики Agilent НК 50

Электропитание	230 В/115 В, 50/60 Гц, 400 Вт
Размеры	525 x 3454 x 785 мм
Вес	85 кг

8 программируемых режимов измельчения

Регулирование времени измельчения – 30 сек - 10 мин

Регулирование скорости измельчения – 500 - 1800 оборотов/мин

Установки измельчения

Используемый объем образца – до 60 мл

Исходный размер образцов – примерно 10 - 15 мм

Аксессуары

НК 50 доступен для заказа с различными размольными гарнитурами, включая стали и карбид вольфрама, керамическую гарнитуру, корунд и оксид циркония. Данные размольные гарнитуры могут применяться для различных образцов.

Мелющая добавка

Чтобы облегчить процесс измельчения образцов, мы предлагаем мелющие добавки.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83