



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 960-21-93

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 260-23-17

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Кавказская, 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Часы работы в регионах

L-200 сублимационная сушилка с непрерывной сублимацией

Пе
бе:
мо

Описание Buchi Lyovapor L-200 сублимационная сушилка с непрерывной сублимацией

INFINITE-CONTROL™.

- Удаленное наблюдение за процессом через смартфон.
- Получение информации в виде уведомлений на смартфон.
- Сохраните свой ценный продукт с помощью системы защиты образца.
- Удобное применение методов.

ГИБКОСТЬ.

- Различные типы сушильной камеры в зависимости от потребностей вашей области применения.
- Возможность модернизации интерфейса до версии Pro.
- Легко установить на тележке, лабораторном столе или в вытяжном шкафу.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ.

- Оптимизируйте свой процесс за счет определения конечной точки.
- Стабильные параметры процесса
 - Температура охлаждения.
 - Отклонения температуры полки ± 1 °C.
 - Вакуум.

Характеристики Buchi Lyovapor L-200 сублимационная сушилка с непрерывной сублимацией

Технические данные		
Спецификация	L-200 для 50 Гц	L-200 для 60 Гц
Размеры без сушильных приспособлений (Ш x Г x В)	460 x 585 x 510 мм	
Вес	75 кг	
Минимальный зазор со всех сторон	300 мм	
Напряжение подключения	220-240 VAC	208-230 VAC
Потребляемая мощность (номинальная)	1200 W	
Потребляемая мощность (максимальная)	1800 W	
Тащить	10 A/250 В	
Частота	50 Гц	
Категория перенапряжения	II	
Степень защиты	IP20	
Степень загрязнения	2	
Конденсационная способность при температуре окружающей среды 20 °C	≥ 6 кг / 24 ч	
Самая низкая температура конденсатора	-55 °C	
Расхождение температур	± 3,0 °C	
Емкость конденсатора	≤ 6 кг	
Спецификация	L-200 для 50 Гц	
Площадь поверхности конденсатора	1410 см2	
Количество компрессоров	1	
Хладагент	R507 без ХФУ	
Количество хладагента	485 г	442 г
Температура сушильной полки	до 60 °C	
Давление инертного газа	1,1 — 1,2 бар (максимум 2 бар)	
Допуск температуры сушильной полки	± 1,0 °C	
Компрессор охлаждающей способности	1,97 кВт	2,33 кВт
Время создания вакуума до 0,1 мбар*	Обычно ≤ 10 мин	
Объемная скорость утечки*	Обычно ≤ 0,001 мбар x Л/сек	
Минимальный системный вакуум*	Обычно ≤ 30 мТорр	
Оптимальный диапазон регулирования вакуума*	от 50 до 500 мТорр	
* С вакуумным насосом Pfeiffer Duo 6 / без образцов		

