



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ В СРЕДНЕОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

# Жесткость со встроенной электроникой Testo (0636 2135)

Артикул: 0636 2135



Ди  
изи

По

## ОПИСАНИЕ ТОНКОГО ЗОНДА ВЛАЖНОСТИ

**Тонкий зонд влажности** со встроенной электроникой, включая 4 присоединяемых тефлоновых защитных колпачка для измерения равновесной влажности.

Равновесная влажность материала в идеале измеряется в просверленном в данном материале отверстии. Тонкий зонд влажности с трубкой зонда диаметром 4 мм (подключенный к подходящему измерительному прибору) идеален для решения данной измерительной задачи, т.к. пригоден для самых узких отверстий. В процессе измерения зонд необходимо предохранять от загрязнения с помощью тефлонового колпачка. Просверленное отверстие можно легко закрыть благодаря глине для лепки, идущей в комплекте.

При подсоединении зонда к testo 635 прибор автоматически рассчитывает влажность материала на основании равновесной влажности и отображает полученное значение на дисплее. Расчет влажности производится для следующих материалов: сыпучая ангидридная стяжка, сыпучая цементная стяжка, силикатный кирпич, бетон, изоляционная кирпичная кладка, сплошной кирпич, древесина твердых и мягких пород, пенобетон и ДСП.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +40 °C
Погрешность	±0,2 °C *пожалуйста, также учитывайте погрешность прибора.
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... +100 % OB
Погрешность	±2 % OB AT +25 °C (+2 ... +98 % OB) ±0,15 % OB/K (k=1) долгосрочная стабильность: ±1 %RH / год *погрешность сенсора соответствует погрешности системы.
Общие технические данные	
Диаметр трубки зонда	4 мм
Длина трубки зонда	60 мм

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Тонкий зонд влажности Testo (0636 2135) (диаметр 4 мм)
- Вкл. 4 присоединяемых тефлоновых защитных колпачка и фиксированный кабель

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83